


Garant**Inserto per fresa Ø 16 mm, Modello: HART**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212724 HART
GTIN	4045197761644
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.

· Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: $\pm 0,015$ mm.

Uso:

Inserti toroidali con raggio punta. Per ridurre la forza di taglio e le vibrazioni.

Avanzamento f_z in acciaio < 60 HRC: 0,2 mm

Tipo: HB7705

Descrizione tecnica

Modello	DURO
Tipo	HB7705
Raggio di curvatura	1 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura R	1 mm

Avanzamento f_z in all. a truciolo corto	0,3 mm
Avanzamento f_z in acciaio < 1400 N/mm ²	0,3 mm
Avanzamento f_z in acciaio < 60 HRC	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura