

Garant**Portafrese con trascinatore frontale cilindrico, SK 40 A = 300, Mandrino di Ø d1: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301137 16
GTIN	4045197761712
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusi vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza mandrino portafresa L ₄	17 mm
Sporgenza totale Dim. A	300 mm
Ø D ₂	38 mm
Adattatore	SK 40 A = 300
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Chiave speciale Per Ø mandrino 40 mm	309840 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
	308801 40

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40

Chiave speciale Per Ø mandrino 16 mm

309840 16

Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40

308635 40

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308615 40

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308650 40

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40

308700 40

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40

308820 40

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308760 40

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

308630 40