

**Garant****Portafrese con trascinatore frontale cilindrico, SK 50 A = 300, Mandrino di Ø d1: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301147 32
GTIN	4045197761798
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificato.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.

**Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.****Vantaggi:**

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

**Fornitura:**

Inclusi vite di bloccaggio fresa e trascinatore.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

**Nota:**

Altre misure su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub>	24 mm
Sporgenza totale Dim. A	300 mm
Ø D <sub>2</sub>	78 mm
Peso	10,5 kg
Adattatore	SK 50 A = 300
Norma	DIN 6357

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

## Accessori

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
CodoloForma A Adatti per coni 50	308600 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 50 mm	309840 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 32 mm	309840 32
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50

CodoloForma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50