


Garant**Inserto per fresa Ø 10 mm Highfeed, Modello: ST1400****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212749 ST1400
GTIN	4045197761859
Classe articolo	21A

Descrizione**Esecuzione:**

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.

- Precisione del raggio e di rotazione concentrica: $\pm 0,015$ mm.
- Precisione di ripetibilità da un inserto all'altro: $\pm 0,025$ mm.

Uso:

Inserti toroidali „Highfeed“ per avanzamenti elevati.

Avanzamento f_z in acciaio < 1400 N/mm²: 0,5 mm

Tipo: HB7530

Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Tipo	HB7530
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio massima $a_{p\max}$	0,5 mm

Raggio programmato con $a_{p\max}$	1,4 mm
Avanzamento f_z in all. a truciolo corto	0,4 mm
Avanzamento f_z in acciaio < 1400 N/mm ²	0,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura