

Garant

Portafrese con trascinatore frontale antivibrante, cilindrico, HSK-A 63 A = 200, Mandrino di Ø d1: 22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	306705 22
GTIN	4045197761941
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.
- Con foro per chip Balluff/RFID.
- Maggiore superficie di appoggio.

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø D ₂	48 mm
Lunghezza mandrino portafresa L ₄	19 mm
Sporgenza totale Dim. A	200 mm
Adattatore	HSK-A 63 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 12164-1

Norma attacco	DIN 69882-3
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali