



## Mandrini autobloccanti per punte corte Forma A, BT 30, Campo di serraggio: 0,5-13mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303196 0,5-13
GTIN	2050001839022
Classe articolo	33W

### Descrizione

#### Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.

#### Fornitura:

Inclusa **chiave di serraggio**.

#### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

### Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	96 mm
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425	SW 6
Campo di serraggio	0,5 - 13 mm
Ø Esterno D	50 mm
Adattatore	BT 30
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 30 µm

Tipo di prodotto

Mandrini per punte corte

**Accessori**

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308760 30
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308785 30
Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T Esagono 4 mm	627481 4
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308765 30