

Garant**Mandrino portautensili a calettare, SK 30 corto, Ø di serraggio D1: 18mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302225 18
GTIN	2050001839008
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3-5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.
Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	42 mm
Ø Attacco D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Adattatore	SK 30 corto
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 30	308785 30
Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 30	308610 30
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 30	308760 30
Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 12-20 mm	354240 12-20
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 30	308765 30
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1