

**Garant****Mandrino idraulico sottile, BT 40 A = 120, Ø di serraggio D1: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303465 8
GTIN	4045197762344
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Struttura ultrasottile (profilo 3°).**
- **Proprietà di smorzamento ideali.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza.**
- **Codoli con tornitura dura.**

**Uso:**

- **In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.**
- **Laddove è richiesto un minore ingombro bordi.**
- **Per foratura, alesatura e fresatura.**
- **Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.**

**Fornitura:**

Inclusa chiave a brugola a T.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, bussole di riduzione n. art. 302135 – 302187.

**Descrizione tecnica**

Ø D <sub>3</sub>	21,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	14 mm
L <sub>2</sub>	74 mm
Sporgenza totale Dim. A	120 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	8 mm

Ø Esterno D	49,5 mm
Adattatore	BT 40 A = 120
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

## Accessori

Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40