

Garant

Mandrino portautensili a calettare 3°, SK 40 A = 120, Ø di serraggio D1: 4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302356 4
GTIN	4045197762719
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Struttura ultra sottile (profilo 3°).**

Uso:

- **In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.**
- **Laddove è richiesto un minore ingombro del corpo mandrino.**
- **Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.**

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806. Chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835. Prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410, Dim. 12/3 e 12/4. Apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 304450.

Nota:

Non è possibile regolare la lunghezza!

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	120 mm
Ø Esterno D	15 mm
Ø D ₂	10 mm
Ø Attacco D ₁	4 mm
Adattatore	SK 40 A = 120

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
	308806 40

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna
Adatti per coni 40

Supporto base per utensili per SK per attacco conico SK 40	354225 40
------------------------------------------------------------	-----------

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna
Adatti per coni 40

	308700 40
--	-----------

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni
40

	308630 40
--	-----------

Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M

	308670 40M
--	------------

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40

	308790 40
--	-----------

Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40

	308605 40
--	-----------

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40

	308740 40
--	-----------

Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per
coni 40

	308615 40
--	-----------

Prolunga per mandrini porta utensili a calettare a 4,5° senza
vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 12/4 mm

	302410 12/4
--	-------------

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni
40

	308625 40
--	-----------