

**Garant****Portainserito per tornitura e scanalatura, destro, Dim. codolo: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273910 20
GTIN	4045197762986
Classe articolo	21W

**Descrizione****Nota:**

Per **portautensili destri** utilizzare **inserti destri**, per **portautensili sinistri** utilizzare **inserti sinistri**.

**Descrizione tecnica**

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25,2 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	21,4 mm
Vite inserto	279815 13
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza libera	1,2 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

**Accessori**

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Vite di bloccaggio Modello 13

279815 13

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500