

Garant**Portainsero per tornitura e scanalatura, sinistro, Dimensione codolo: 16mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273911 16 |
| GTIN | 4045197763105 |
| Classe articolo | 21W |

Descrizione

Nota:

Per **portautensili destri** utilizzare **inserti destri**, per **portautensili sinistri** utilizzare **inserti sinistri**.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------------------------------|
| Vite inserto | 279815 13 |
| Dimensione codolo | 16 mm |
| Ampiezza funzionale L ₄ | 20,2 mm |
| Lunghezza della testina L ₁ | 21,4 mm |
| Lunghezza complessiva L | 125 mm |
| Lunghezza libera | 1,2 mm |
| Tipo di impiego | sinistro |
| Passaggio interno per LR | no |
| Possibilità di troncatura assiale | no |
| Tipo di prodotto | Portainseri con bloccaggio a staffa |

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Vite di bloccaggio Modello 13 | 279815 13 |
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm | 659957 500 |