

**Garant****Portainserito per tornitura e scanalatura, sinistro, Dimensione codolo: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273911 25
GTIN	4045197763129
Classe articolo	21W

**Descrizione****Nota:**

Per **portautensili destri** utilizzare **inserti destri**, per **portautensili sinistri** utilizzare **inserti sinistri**.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	21,4 mm
Dimensione codolo	25 mm
Vite inserto	279815 13
Lunghezza complessiva L	150 mm
Lunghezza libera	1,2 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	30,2 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

**Accessori**

Vite di bloccaggio Modello 13	279815 13
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500