

Garant**Barra alesatrice, destra, Ø Codolo DS: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273914 25
GTIN	4045197763136
Classe articolo	21W

Descrizione**Nota:**

Per **portautensili destri** utilizzare **inserti sinistri**; per **portautensili sinistri** utilizzare **inserti destri**.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	250 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	30,5 mm
Altezza inserto L_2	11,5 mm
Vite inserto	279815 13
Spostamento centrale L_3	17,5 mm
Ø Codolo D_s	25 mm
Tipo di impiego	destra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite di bloccaggio Modello 13	279815 13
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15

Scheda tecnica

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500