

**Garant****Barra alesatrice, sinistra, Ø Codolo DS: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273915 32
GTIN	4045197763174
Classe articolo	21W

**Descrizione****Nota:**

Per **portautensili destri** utilizzare **inserti sinistri**; per **portautensili sinistri** utilizzare **inserti destri**.

**Descrizione tecnica**

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	40 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Altezza inserto $L_2$	15 mm
Vite inserto	279815 13
Spostamento centrale $L_3$	23 mm
Ø Codolo $D_s$	32 mm
Tipo di impiego	sinistra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

**Accessori**

Vite di bloccaggio Modello 13	279815 13
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15

## Scheda tecnica

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

---

659957 500