

Garant

Mandrino portautensili con codolo Weldon con fori LR, PSC 63 corto, Ø di serraggio D1: 14mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308506 14
GTIN	4045197763846
Classe articolo	31C

Descrizione

Esecuzione:

- Con foro Balluffchip / RFID.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
- Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo Weldon a norme DIN 1835 Forma B e DIN 6535 Forma HB.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309885, chiavi a bussola n. art. 309893.

Nota:

Riduzione adatta di PSC 63 su PSC 40 o PSC 50 n. art. 318892.

Bussola di riduzione adatta di SK 40 o HSK 63 su PSC 40 o PSC 50 disponibile su richiesta.

Bussola di riduzione adatta di SK 50 o HSK 100 su PSC 63 o PSC 80 disponibile su richiesta.

Prolunghe adatte al n. art. 318894, 318895 e 318896.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	44 mm
Ø Attacco D ₁	14 mm
Sporgenza totale Dim. A	60 mm
Adattatore	PSC 63 corto

Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Prolunga PSC-63 / PSC-63 Dimensione A 100 mm	318896 100
Prolunga PSC-63 / PSC-63 Dimensione A 60 mm	318896 60