

Garant**Portainserito per tornitura e scanalatura, destro, Dim. codolo: 25mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273910 25
GTIN	4045197763907
Classe articolo	21W

Descrizione

Nota:

Per **portautensili destri** utilizzare **inserti destri**, per **portautensili sinistri** utilizzare **inserti sinistri**.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	150 mm
Lunghezza libera	1,2 mm
Lunghezza della testina L ₁	21,4 mm
Vite inserto	279815 13
Dimensione codolo	25 mm
Ampiezza funzionale L ₄	30,2 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Vite di bloccaggio Modello 13

279815 13

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500