

**Garant****CNMG 190616, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250174 HB7020
GTIN	4045197764065
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 190616 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 8 mmAvanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Rompitrucioli	SM
Raggio di curvatura	1,6 mm

Tipo	HB7020
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 190616
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura