

Garant**CNMG 160616, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250338 HB7020
GTIN	4045197764089
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 160616 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 8 mmAvanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 300 m/min**Descrizione tecnica**

Rompitrucoli	SG
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 300 m/min
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,6 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7020

Profondità di taglio a_p	1,5 - 8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 160616
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura