

**Garant****CNMM 190624, Tipo: HB7020**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250466 HB7020
GTIN	4045197764133
Classe articolo	21G

## Descrizione

CNMM 190624 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SR

Profondità di taglio  $a_p$ : 2 - 10 mmAvanzamento  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 300 m/min

## Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 300 m/min
Avanzamento $f$	0,4 - 1,2 mm/gir,
Rompitrucoli	SR
Tipo	HB7020
Profondità di taglio $a_p$	2 - 10 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	2,4 mm

Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 190624
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura