

**Garant**
**SNMM 150616, Tipo: HB7020**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 251390 HB7020 |
| GTIN            | 4045197764225 |
| Classe articolo | 21G           |

**Descrizione**

SNMM 150616 HB7020 Raggio di curvatura: 1,6 mm

Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SR

Profondità di taglio  $a_p$ : 2 - 12 mm

Avanzamento  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 300 m/min

**Descrizione tecnica**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Rompitrucioli                                    | SR                     |
| Avanzamento $f$                                  | 0,4 - 1,2 mm/gir,      |
| Impiego principale                               | P                      |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 100 - 300 m/min        |
| Raggio di curvatura                              | 1,6 mm                 |
| Tipo   | HB7020                 |
| Condizione di taglio                             | leggermente interrotto |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Profondità di taglio $a_p$        | 2 - 12 mm             |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura           |
| Materiale da taglio               | HM                    |
| Codice ISO Inserto                | SNMM 150616           |
| Numero di sostituzioni/taglienti  | 8                     |
| Tipo di prodotto                  | Inserto per tornitura |