



Utensile portagodroni a formare destro, Dim. codolo: 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290000 12
GTIN	4030741659645
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

Bordo superiore codolo = altezza punte.

Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.

Spina di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.

Click-Pin: per un cambio rapido e sicuro del godrone.

Descrizione tecnica

Campo di impiego	3 - 50 mm
Codolo larghezza	12 mm
Codolo altezza	12 mm
Per larghezza godrone b	4 mm
Per \varnothing foro godrone d_2	4 mm
Per \varnothing godrone d_1	10 mm
Per \varnothing godrone d_1	15 mm
Spina di scorrimento	299910 1
Per il profilo zigrinato	RGE30° 1×GV30°
Per il profilo zigrinato	RAA 1×AA
Per il profilo zigrinato	RBL 1×BR
Per il profilo zigrinato	RGV30° 1×GE30°

Per il profilo zigrinato	RBR 1×BL
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

Accessori

Spina di scorrimento in HMIHM Modello 1	299910 1
---	----------