



## Utensile portagodroni a formare universale, Dim. codolo: 20mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290004 20
GTIN	4030741317507
Classe articolo	29H

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Bordo superiore codolo = altezza punte.**

Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.

Spina di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.

**Click-Pin:** per un cambio rapido e sicuro del godrone.

**Struttura modulare: Uso universale con rotazione destra e sinistra.**

### Descrizione tecnica

Per $\varnothing$ godrone $d_1$	20 mm
Per $\varnothing$ godrone $d_1$	25 mm
Spina di scorrimento	299910 4
Per $\varnothing$ foro godrone $d_2$	6 mm
Per larghezza godrone b	8 mm
Codolo altezza	20 mm
Campo di impiego	8 - 200 mm
Codolo larghezza	20 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RGE30° 1xGV30°
Per il profilo zigrinato	RAA 1xAA

Per il profilo zigrinato	RBR 1×BL
Per il profilo zigrinato	RBL 1×BR
Per il profilo zigrinato	RGV30° 1×GE30°
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

---

## Accessori

Spina di scorrimento in HMIHM Modello 4	299910 4
---	----------