



Utensile portagodroni a formare universale, Dim. codolo: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290004 25
GTIN	4030741317514
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

Bordo superiore codolo = altezza punte.

Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.

Spina di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.

Click-Pin: per un cambio rapido e sicuro del godrone.

Struttura modulare: Uso universale con rotazione destra e sinistra.

Descrizione tecnica

Codolo larghezza	20 mm
Per \varnothing godrone d_1	25 mm
Per \varnothing godrone d_1	20 mm
Campo di impiego	8 - 200 mm
Per larghezza godrone b	8 mm
Codolo altezza	20 mm
Per \varnothing foro godrone d_2	6 mm
Spina di scorrimento	299910 4
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RGE30° 1xGV30°

Per il profilo zigrinato	RAA 1×AA
Per il profilo zigrinato	RBR 1×BL
Per il profilo zigrinato	RBL 1×BR
Per il profilo zigrinato	RGV30° 1×GE30°
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

Accessori

Spina di scorrimento in HMIHM Modello 4	299910 4
---	----------