



Utensile portagodroni a formare universale, Dim. codolo: 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290010 12
GTIN	4030741657849
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.

Spina di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.

Struttura modulare: Uso universale con rotazione destra e sinistra.

Descrizione tecnica

Codolo altezza	12 mm
Per larghezza godrone b	4 mm
Per \varnothing foro godrone d_2	4 mm
Campo di impiego	3 - 25 mm
Spina di scorrimento	299910 5
Per \varnothing godrone d_1	10 mm
Codolo larghezza	12 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RBL 2×BR
Per il profilo zigrinato	RAA 2×AA
Per il profilo zigrinato	RBR 2×BL
Per il profilo zigrinato	RGE30° BL/BR30°

Per il profilo zigrinato	RGE45° BL/BR45°
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

Accessori

Spina di scorrimento in HMIHM Modello 5	299910 5
---	----------