



Utensile portagodroni a formare universale, Dim. codolo: 20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290020 20
GTIN	4030741458408
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.

Spina di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.

Struttura modulare: Uso universale con rotazione destra e sinistra.

- **La pressione minima riduce il carico sul pezzo e sulla macchina.**
- **Mandrino sincronizzato per la regolazione facile di portagodroni e altezza punte.**
- **Possibilità di ampliamento del campo di lavoro tramite rotazione dei portagodroni.**
- **Sostituzione delle ganasce (set di ganasce su richiesta) per zigrinature fino al colletto.**

Nota:

Utilizzando un \varnothing godrone di 25 mm, il campo di lavoro viene allargato da 0 mm a 65 mm.

Descrizione tecnica

Campo di impiego	3,5 - 65 mm
Per \varnothing foro godrone d_2	6 mm
Spina di scorrimento	299910 8
Codolo altezza	20 mm
Per larghezza godrone b	8 mm
Per \varnothing godrone d_1	20 mm

Per \varnothing godrone d_1	25 mm
Codolo larghezza	20 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RAA 2×AA
Per il profilo zigrinato	RBL 2×BR
Per il profilo zigrinato	RGE45° BL/BR45°
Per il profilo zigrinato	RGE30° BL/BR30°
Per il profilo zigrinato	RBR 2×BL
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni