



Utensile portagodroni a formare ECO universale, Dim. codolo: 16 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290035 16
GTIN	4030741007880
Classe articolo	29I

Descrizione

Esecuzione:

Impiego tradizionale.

Nota:

Altezza punte da impostare.
 per il profilo zigrinato: RBL 1×BR
 per \varnothing godrone d_1 : 20 mm
 per larghezza godrone b: 8 mm
 per \varnothing foro godrone d_2 : 6 mm
 Campo di impiego: 15 - 200 mm
 Spina di scorrimento: 299911 1

Descrizione tecnica

Spina di scorrimento	299911 1
per \varnothing foro godrone d_2	6 mm
per larghezza godrone b	8 mm
Campo di impiego	15 - 200 mm
per \varnothing godrone d_1	20 mm
Codolo altezza	16 mm
Codolo larghezza	16 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
per il profilo zigrinato	RBR 1×BL

per il profilo zigrinato	RGV30° 1×GE30°
per il profilo zigrinato	RGE30° 1×GV30°
per il profilo zigrinato	RAA 1×AA
per il profilo zigrinato	RBL 1×BR
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

Accessori

Spina di scorrimento in HSS	290300
Spina di scorrimento in HSS HSS Modello 1	299911 1
Set di utensili portagodroni a formare ECO Modello SET	290050 SET