



Utensile portagodroni a fresare ECO destro, Dim. codolo: 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290230 12
GTIN	4030741341786
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di spoglia e perni filettati nel codolo.

per il profilo zigrinato: RAA 1×BR30°

per Ø godrone d₁: 15 mm

per larghezza godrone b: 4 mm

per Ø foro godrone d₂: 8 mm

Campo di impiego: 3 - 50 mm

Bussola in HM, disco, vite: 299920 3

Descrizione tecnica

Codolo altezza	12 mm
Campo di impiego	3 - 50 mm
Codolo larghezza	12 mm
Bussola in HM, disco, vite	299920 3
per Ø foro godrone d ₂	8 mm
per Ø godrone d ₁	15 mm
per larghezza godrone b	4 mm
per il profilo zigrinato	RAA 1×BR30°
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

Accessori

Kit di ricambio (3 pezzi), bussola in HMI, disco, vite Modello
3

299920 3