


**Garant****Inserto a profilo completo a 60° interno destro, HU7315, Passo: 0,7mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270763 0,7
GTIN	4045197765086
Classe articolo	21J

**Descrizione****Esecuzione:**

**Inserto a profilo completo a 60°** per filettatura interna a norma DIN / ISO R 262 (DIN 13) classe tolleranza 6H.

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Passo della filettatura	0,7 mm
Applicazione interna/esterna	interno
Tipo di impiego	destra
Profilo degli inserti	Profilo completo
Tipo	HU7315
Classe di tolleranza	DIN 13 6H
Tipo di filettatura	M
Tipo di filettatura	MF-LH

Tipo di filettatura	MF
Tipo di filettatura	M-LH
Angolo di filetto	60 grado
Spessore	3,6 mm
Misura inserto L	16 mm
Tipo di prodotto	Inserto per filettatura

## Dati utente

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idoneo	200 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	100 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	50 m/min	S
CuZn	idoneo	110 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
interrotto	idoneo		
a umido max.	idoneo		