

**Garant**

**Inserto a profilo completo a 55° esterno destro, HU7315, Numero di filetti / Pollici: 28**


**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270804 28
GTIN	4045197765192
Classe articolo	21J

**Descrizione tecnica**

Numero di filetti / pollici	28
Materiale da taglio	HM
Applicazione interna/esterna	esterni
Tipo di impiego	destra
Profilo degli inserti	Profilo completo
Tipo	HU7315
Tipo di filettatura	G
Tipo di filettatura	BSW-LH
Tipo di filettatura	BSP
Tipo di filettatura	BSP-LH
Tipo di filettatura	G-LH

Tipo di filettatura	BSW
Angolo di filetto	55 grado
Spessore	3,6 mm
Misura inserto L	16 mm
Tipo di prodotto	Inserto per filettatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	200 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	100 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	90 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	50 m/min	S
CuZn	idoneo	110 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
interrotto	idoneo		
a umido max.	idoneo		