



Dispositivi di fissaggio plus, con piede orizzontale, Modello: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376615 2
GTIN	4020772017736
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Sicurezza antisganciamento per viti di pressione.

Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.

Esecuzione rinforzata con forze di tenuta maggiori.

Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Descrizione tecnica

Distanza fori e	26 mm
Lunghezza complessiva	224 mm
Forza di tenuta P2	3000 N
Altezza complessiva	51 mm
Forza di tenuta P1	1600 N

Ø Foro d	5,6 mm
Distanza fori f	19,5-29,5 mm
Vite di pressione	M6×50 mm
Modello	68300J
Altezza di serraggio H	28 mm
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio