



## Dispositivi di fissaggio plus, con piede orizzontale, Modello: 3



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376615 3
GTIN	4020772008130
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Sicurezza antisganciamento per viti di pressione.

Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.

Esecuzione rinforzata con forze di tenuta maggiori.

Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.

#### Uso:

**Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie** o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

### Descrizione tecnica

Ø Foro d	6,5 mm
Forza di tenuta P1	2500 N
Distanza fori f	22-31,8 mm
Vite di pressione	M8x58 mm
Altezza complessiva	58 mm

Lunghezza complessiva	242 mm
Distanza fori e	25,7 mm
Forza di tenuta P2	4000 N
Modello	68300J
Altezza di serraggio H	33,5 mm
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio