



Dispositivi di fissaggio plus, con piede orizzontale, Modello: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376615 4
GTIN	4020772008147
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Sicurezza antisganciamento per viti di pressione.

Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.

Esecuzione rinforzata con forze di tenuta maggiori.

Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Descrizione tecnica

Altezza complessiva	77 mm
Distanza fori e	41 mm
Forza di tenuta P1	3500 N
Lunghezza complessiva	329 mm
Distanza fori f	29-43 mm

Forza di tenuta P2	8000 N
Ø Foro d	8,5 mm
Vite di pressione	M10×76 mm
Modello	68300J
Altezza di serraggio H	41 mm
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio