



## Dispositivi di fissaggio per maniglia smontabile, con piede orizzontale, Modello: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376617 2
GTIN	4020772093945
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Sicurezza antisganciamento per viti di pressione.

Utilizzabile solo unitamente al n. art. 376627.

Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

#### Vantaggi:

L'ingombro dei bordi viene meno semplicemente rimuovendo l'impugnatura.

#### Uso:

**Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie** o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Distanza fori e: 26 mm

Distanza fori f: 24,5 mm

Ø foro d: 5,6 mm

Altezza di serraggio L<sub>2</sub>: 24 mm

Forza di tenuta P1: 1000 N

Forza di tenuta P2: 1200 N

### Descrizione tecnica

Forza di tenuta P1	1000 N
--------------------	--------

Forza di tenuta P2	1200 N
Distanza fori e	26 mm
Altezza complessiva	45 mm
Lunghezza complessiva	113 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	24 mm
Ø foro d	5,6 mm
Distanza fori f	24,5 mm
Vite di pressione	M6×35 mm
Modello	6837M
Tipo di prodotto	Tenditore rapido