



Dispositivi di fissaggio per maniglia smontabile, con piede orizzontale, Modello: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376617 3
GTIN	4020772094201
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Sicurezza antisganciamento per viti di pressione.

Utilizzabile solo unitamente al n. art. 376627.

Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

Vantaggi:

L'ingombro dei bordi viene meno semplicemente rimuovendo l'impugnatura.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Distanza fori e: 25,7 mm

Distanza fori f: 25 mm

Ø foro d: 6,5 mm

Altezza di serraggio L₂: 32 mm

Forza di tenuta P1: 1800 N

Forza di tenuta P2: 2500 N

Descrizione tecnica

Forza di tenuta P2	2500 N
--------------------	--------

Lunghezza complessiva	134 mm
Vite di pressione	M8×45 mm
Forza di tenuta P1	1800 N
Altezza di serraggio L ₂	32 mm
Distanza fori e	25,7 mm
Altezza complessiva	48,5 mm
Ø foro d	6,5 mm
Distanza fori f	25 mm
Modello	6837M
Tipo di prodotto	Tenditore rapido