



## Dispositivi di fissaggio per maniglia smontabile, con piede orizzontale, Modello: 4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376617 4
GTIN	4020772094263
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Sicurezza antisganciamento per viti di pressione.

Utilizzabile solo unitamente al n. art. 376627.

Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

#### Vantaggi:

L'ingombro dei bordi viene meno semplicemente rimuovendo l'impugnatura.

#### Uso:

**Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie** o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Distanza fori e: 41 mm

Distanza fori f: 36 mm

Ø foro d: 8,5 mm

Altezza di serraggio L<sub>2</sub>: 45 mm

Forza di tenuta P1: 2000 N

Forza di tenuta P2: 3000 N

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	191 mm
-----------------------	--------

Forza di tenuta P2	3000 N
Forza di tenuta P1	2000 N
Distanza fori f	36 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	45 mm
Ø foro d	8,5 mm
Distanza fori e	41 mm
Altezza complessiva	75 mm
Vite di pressione	M8×65 mm
Modello	6837M
Tipo di prodotto	Tenditore rapido