

Yale

Paranco a ingranaggi cilindrici VS III, Portata: 0,25t



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086020 0,25
GTIN	4025092665322
Classe articolo	08X

Descrizione

Esecuzione:

Il sovraccarico di ogni paranco a ingranaggi cilindrici viene controllato in fabbrica e fornito con un manuale d'uso e con un certificato di collaudo.

Struttura in acciaio integrale. Cuscinetti ad aghi e sferici su tutti gli elementi rotanti. Freno a pressione del carico automatico. Gancio del carico forgiato e ruotabile di 360°.

Nota:

Portata fino a 20 t, raccogli catena e dispositivo antisovraccarico su richiesta.

Descrizione tecnica

Forza con carico nominale	20 daN
Altezza di sollevamento normale	3 m
Portata	250 kg
Numero di rinvii della catena	1
Peso	4,9 kg
Tipo di prodotto	Paranco

