

HOLEX®**VBMT 160404 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261256 HBX020
GTIN	4045197766649
Classe articolo	22D

Descrizione

VBMT 160404 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 2,75 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 300 m/min**Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HBX020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 300 m/min
Rompitrucioli	PM
Profondità di taglio a_p	0,1 - 2,75 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti eco con bloccaggio a leva
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Serie	Barra alesatrice
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione degli inserti	neutro