

**HOLEX®**
**VCMT 110304 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX130**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261469 HBX130
GTIN	4045197766670
Classe articolo	22D

**Descrizione**

VCMT 110304 Set da 10 pezzi HBX130 Tipo: HBX130

Rompitruccioli: MM

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,1 - 2,75 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 200 m/min

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	M
Rompitruccioli	MM
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 2,75 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 m/min
Avanzamento $f$	0,1 - 0,25 mm/gir,
Tipo	HBX130
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti eco con bloccaggio a leva
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Serie	Barra alesatrice
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione degli inserti	neutro