

Garant**Portainserito per tornitura e scanalatura, destro, Larghezza codolo /
Larghezza gola w: 8/1,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273750 8/1,5
GTIN	4045197766021
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Descrizione tecnica

Profondità cave t_{\max}	4,5 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza della testina L_1	20,5 mm
Ampiezza funzionale L_4	8 mm
Vite	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Larghezza gola w	1,5 mm
Larghezza codolo b	8 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Vite di bloccaggio Modello 12

279815 12

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500