

**Garant****Portainserito per tornitura e scanalatura, sinistro, Larghezza codolo / larghezza gola w: 10/2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273756 10/2
GTIN	4045197766137
Classe articolo	21W

**Descrizione****Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

**Nota:**

A partire da una larghezza gola di 6 mm con  $t_{\text{max}}$  ( $5 \times \text{larghezza gola}$ ), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. Ciò può causare rigature di lavorazione. Nessun pericolo di rigature di lavorazione fino a  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Descrizione tecnica**

Larghezza gola w	2 mm
Profondità cave $t_{\text{max}}$	10 mm
Lunghezza complessiva L	120 mm
Ampiezza funzionale $L_4$	10 mm
Vite	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Lunghezza della testina $L_1$	26 mm
Larghezza codolo b	10 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite di bloccaggio Modello 4	279815 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500