

**Garant****Portainserito per tornitura e scanalatura, sinistro, Larghezza codolo /  
Larghezza gola w: 10/1,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273751 10/1,5
GTIN	4045197766052
Classe articolo	21W

**Descrizione****Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

**Descrizione tecnica**

Profondità cave $t_{\max}$	4,5 mm
Ampiezza funzionale $L_4$	10 mm
Larghezza gola w	1,5 mm
Lunghezza complessiva L	120 mm
Lunghezza della testina $L_1$	20,5 mm
Vite	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Larghezza codolo b	10 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Vite di bloccaggio Modello 4	279815 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500