

Garant**Barra alesatrice per tornitura, destra, Ø codolo DS / larghezza gola w:
20/3Lmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273790 20/3L
GTIN	4045197766007
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità della superficie e la produttività.

Nota:

Ø Entrata $D_{\min.} = 25 \text{ mm}$ fino a 30,5 mm di lunghezza.

Ø Entrata $D_{\min.} = 27,5 \text{ mm}$ sull'intera lunghezza.

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	17 mm
Ø Preforatura minimo D_{\min}	27,5 mm
$t_{\max.}$ Lavorazione interna	6 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Vite	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Larghezza gola w	3 mm
Ø Codolo D_s	20 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	sì

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20

674248 TX20

Vite di bloccaggio Modello 8

279815 8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500