

Garant
Adattatore SK per utensili PSC, SK 40, PSC interno: 4

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301275 4
GTIN	4045197768919
Classe articolo	31Z

Descrizione
Esecuzione:

Rettificati all'interno e all'esterno. La filettatura interna del portautensili con codolo PSC prevista per i tubicini del lubrorefrigerante si avvita mediante la vite cilindrica integrata nell'adattatore. Vite d'arresto forata, quindi sistema adatto per il passaggio interno del lubrorefrigerante.

Uso:

Per l'adattamento di SK su PSC.

Per :

Portautensili con **codolo poligonale (PSC) ISO 26623-1**.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Precisione della concentricità radiale: $\leq 3 \mu\text{m}$

Sporgenza totale Dim. A: 30 mm

\varnothing esterno D: 40 mm

Lunghezza L: 11 mm

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	30 mm
\varnothing esterno D	40 mm
Lunghezza L	11 mm
Adattatore	SK 40

Norma attacco	ISO 7388-1
Norma attacco	DIN 69871
Forma	ADB
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Tipo di prodotto	Adattatore per attacchi

Accessori

Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 40 SK	308812 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 40 SK	308810 40

Chiavi per codoli di serraggio ISO 7388 Adatti per coni 40 SK	308830 40
Codoli Mazak, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308720 40
Codoli Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codoli Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Chiavi per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) Adatti per coni 40 SK	308820 40
Codolo Hurco 45° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40