

**Garant**
**Mandrino con riduzione per codolo PSC, HSK-A 63, PSC interno: 4**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	306975 4
GTIN	4045197768933
Classe articolo	31Z

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Rettificati all'interno e all'esterno. La filettatura interna del portautensili con codolo PSC prevista per i tubicini del lubrorefrigerante si avvita mediante la vite cilindrica integrata nell'adattatore. Vite d'arresto forata, quindi sistema adatto per il passaggio interno del lubrorefrigerante. Con foro Balluffchip.

**Uso:**

Per l'adattamento di PSCsu HSK.

**Per :**

Portautensili con **codolo poligonale (PSC) ISO 26623-1**

**Accessori speciali:**

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890.

Sporgenza totale Dim. A: 80 mm

Ø esterno D: 40 mm

L<sub>1</sub>: 54 mm

**Descrizione tecnica**

Ø esterno D	40 mm
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
L <sub>1</sub>	54 mm
Adattatore	HSK-A 63

Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 26623-2
Forma	A
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Tipo di prodotto	Adattatore per attacchi