

Garant
Mandrino con riduzione per codolo PSC, HSK-A 63, PSC interno: 5

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	306975 5
GTIN	4045197768940
Classe articolo	31Z

Descrizione
Esecuzione:

Rettificati all'interno e all'esterno. La filettatura interna del portautensili con codolo PSC prevista per i tubicini del lubrorefrigerante si avvita mediante la vite cilindrica integrata nell'adattatore. Vite d'arresto forata, quindi sistema adatto per il passaggio interno del lubrorefrigerante. Con foro Balluffchip.

Uso:

Per l'adattamento di PSCsu HSK.

Per :

Portautensili con **codolo poligonale (PSC) ISO 26623-1**

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890.

Sporgenza totale Dim. A: 90 mm

Ø esterno D: 50 mm

L₁: 64 mm

Descrizione tecnica

Ø esterno D	50 mm
L ₁	64 mm
Sporgenza totale Dim. A	90 mm
Adattatore	HSK-A 63

Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 26623-2
Forma	A
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Tipo di prodotto	Adattatore per attacchi