



**Godrone in PM, GE 30°, Ø d1 × Larghezza b godrone / Passo dentatura:
15X4/0,8mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290196 15X4/0,8
GTIN	4030741304132
Classe articolo	29I

Descrizione

Esecuzione:

Resistente all'usura in metallo sinterizzato (PM).

Nota:

Ulteriori misure e profili su richiesta.

Descrizione tecnica

Passo dentatura	0,8
Ø Godrone d ₁	15 mm
Ø Foro godrone d ₂	4 mm
Larghezza godrone b	4 mm
Esecuzione zigrinata	GE 30°
Per norma	DIN 82
Materiale da taglio	PM

Tipo di prodotto

Utensile portagodroni

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	35 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	45 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	25 m/min	M
CuZn	idoneo	65 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		