

**Godrone in PM, GE 30°, Ø d1 x Larghezza b godrone / Passo dentatura: 10X4/0,5 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	290196 10X4/0,5
GTIN	4030741267529
Classe articolo	29I

**Descrizione****Esecuzione:**

Resistente all'usura in metallo sinterizzato.

**Nota:**

**Altre dimensioni disponibili su richiesta.**

Ø foro godrone d<sub>2</sub>: 4 mm

**Descrizione tecnica**

Larghezza godrone b	4 mm
Ø foro godrone d <sub>2</sub>	4 mm
Passo dentatura	0,5
Ø godrone d <sub>1</sub>	10 mm
Esecuzione zigrinata	GE 30°
per norma	DIN 82

Materiale da taglio

PM

Tipo di prodotto

Utensile portagodroni

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idoneo	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	35 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	45 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	25 m/min	M
CuZn	idoneo	65 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		