

**Godrone in PM, BL 45°, Ø d1 × Larghezza b godrone / Passo dentatura:  
20X8/1,0mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	290186 20X8/1,0
GTIN	4030741178948
Classe articolo	29I

**Descrizione****Esecuzione:**

Resistente all'usura in metallo sinterizzato (PM).

**Nota:**

**Ulteriori misure e profili su richiesta.**

**Descrizione tecnica**

Passo dentatura	1
Larghezza godrone b	8 mm
Ø Godrone d <sub>1</sub>	20 mm
Ø Foro godrone d <sub>2</sub>	6 mm
Esecuzione zigrinata	BL 45°
Per norma	DIN 82
Materiale da taglio	PM

Tipo di prodotto

Utensile portagodroni

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idoneo	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	35 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	45 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	25 m/min	M
CuZn	idoneo	65 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		