



**Godrone in PM, GE 30°, Ø d1 × Larghezza b godrone / Passo dentatura:  
10X4/0,6 mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290196 10X4/0,6
GTIN	4030741286360
Classe articolo	29I

## Descrizione

### Esecuzione:

Resistente all'usura in metallo sinterizzato.

### Nota:

**Altre dimensioni disponibili su richiesta.**

Ø foro godrone d<sub>2</sub>: 4 mm

## Descrizione tecnica

Passo dentatura	0,6
Ø godrone d <sub>1</sub>	10 mm
Larghezza godrone b	4 mm
Ø foro godrone d <sub>2</sub>	4 mm
Esecuzione zigrinata	GE 30°
per norma	DIN 82

Materiale da taglio	PM
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	35 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	45 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	25 m/min	M
CuZn	idoneo	65 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		