



**Godrone in PM, BL 45°, Ø d1 × Larghezza b godrone / Passo dentatura:
15X4/0,8mm**



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 290186 15X4/0,8 |
| GTIN | 4030741310799 |
| Classe articolo | 29I |

Descrizione

Esecuzione:

Resistente all'usura in metallo sinterizzato (PM).

Nota:

Ulteriori misure e profili su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------|--------|
| Ø Godrone d ₁ | 15 mm |
| Passo dentatura | 0,8 |
| Larghezza godrone b | 4 mm |
| Ø Foro godrone d ₂ | 4 mm |
| Esecuzione zigrinata | BL 45° |
| Per norma | DIN 82 |
| Materiale da taglio | PM |

Tipo di prodotto

Utensile portagodroni

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Alluminio, plastiche | idoneo | 70 m/min | N |
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | 35 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 60 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 45 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 30 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | 50 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | idoneo | 25 m/min | M |
| CuZn | idoneo | 65 m/min | N |
| Olio | idoneo | | |
| a umido max. | limitatamente adatto | | |
| a umido min. | limitatamente adatto | | |